

TYST

Montage af TYST paneler i loft med "tæt-på" beslag

1. Inden du starter

Tak fordi du valgte TYST.

OBS: Akustikpladerne har en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Vend altid pladerne i samme retning.

For at kunne montere TYST-plader skal du benytte følgende:

- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skruemaskine
- Skrue til montage (køb dem, der er tilpasset dit loft)



'Tæt på' beslag



'Grisehaler'




Bomuldshandskerandsker

Tæt-på beslag og grisehaler kan bestilles på info@tyst-panels.com

2. Opsætning af 120 cm x 120 cm (ophænges i 4 punkter)


- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (A), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen.
- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (B)



3. Montering af grisehaler på 120 cm x 120 cm

- Skru 4 grisehaler i TYST-pladen i de angivne mål.

- Vær opmærksom på at placere grisehalerne i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.




4. Opsætning af 120 cm x 240 cm (ophænges i 6 punkter)

- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (A), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen. (Ligsom i trin 2 med 120 cm x 120 cm)
- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller

(B) Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.

- Skru 6 grisehaler i TYST-pladen i de følgende mål ved de 6 krydser. Vær opmærksom på at placere grisehalerne i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.




5. Opsætning af plader større end 120 cm x 240 cm

Hvis du skal montere plader større end 120 cm x 240 cm, skal den maksimale afstand mellem beslag på den lange led vær 90 cm og den korte led max. 60 cm.

I øvrigt anvendes samme metode som beskrevet ovenfor.

6. Opsætning plade

- TYST-pladen hænges på beslagene ved at føre TYST-pladen ind til væg/loft og lade alle beslag gribe grisehaler samtidigt.
- Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden.
- For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.



TYST

TYST ApS

Vestermarken 3F, Port 3, Mesing

DK-8660 Skanderborg